


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.140 Komfortlampe

Stat: 12-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.140 - Komfortlampe

Forsyningsspænding: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | SZ 4139.140 |
| Udgave | uden dørkontakt |
| Leveringsomfang | Komfortlampe Lyskilde Lyskildeafskærmning Inkl. montagematerialer |
| Nom. effekt | 14 W |
| Ballast | Forkoblingsenhed med bredt spændingsinterval |
| Tilslutningsmuligheder | Strømforsyning via stik Dørkontakt Gennemgangsledning (opbygning af lamperækker) |
| Lyskilde | Lysstofrør, sokkel G13 |
| Beskyttelsesklasse | I (beskyttelsesleder) |
| Afbryder (type) | Integreret til/fra/dørkontakt |
| Light cover | Ja |
| Lampemontagetype | Skruemontage |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1000 V AC |
| Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase | 500 V AC |
| Dimensioneret isolationsspænding | 500 V DC/1s |
| Indbygningsmuligheder | TS-horisontalprofil for topramme: direkte TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS SE profil foran og bag på topramme: med adapter-vinkel TS SE-profiler på siden af toprammen: direkte AE, CM, TP: med universalvinkel AE: med skinne til indvendig udbygning |

Funktioner

| | |
|-----------------------|---|
| Dimensioner | Bredde: 452 mm Højde: 117 mm Dybde: 50 mm |
| Driftstemperatur | -15 °C...45 °C |
| Stikdåser | D, Schuko (type F, CEE 7/4) |
| Opbevaringstemperatur | -20 °C...70 °C |
| Mærkedriftsspænding | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Stikdåsetype | D, Schuko (type F, CEE 7/4) |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 1,2 kg |
| Bruttovægt | 1,243 kg |
| Toldtarifnummer | 94054990 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Produktbeskrivelse | SZ Komfortlampe, BxHxD: 452x117x50 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, uden dørkontakt, med jordforbindelsesstik |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |
|---------------|---|