

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4139.150 Komfortlampe

Stat: 04-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4139.150 - Komfortlampe

Forsyningsspænding: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

## Funktioner

Best.nr.	SZ 4139.150
Udgave	med dørkontakt
Leveringsomfang	Komfortlampe Lyskilde Lyskildeafskærmning Inkl. montagematerialer Integreret dørkontakt
Nom. effekt	14 W
Ballast	Forkoblingsenhed med bredt spændingsinterval
Tilslutningsmuligheder	Strømforsyning via stik Gennemgangsledning (opbygning af lamperækker)
Integreret dørkontakt	Ja
Lyskilde	Lysstofrør, sokkel G13
Beskyttelsesklasse	I (beskyttelsesleder)
Afbryder (type)	Integreret til/fra/dørkontakt
Light cover	Ja
Lampemontagetyp	Skruemontage
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase	500 V AC
Dimensioneret isolationsspænding	500 V DC/1s
Indbygningsmuligheder	TS-horisontalprofil for topramme: direkte TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS SE profil foran og bag på topramme: med adapter-vinkel TS SE-profiler på siden af toprammen: direkte

# Funktioner

---

Dimensioner	Bredde: 452 mm Højde: 117 mm Dybde: 50 mm
Driftstemperatur	-15 °C...45 °C
Stikdåser	D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Opbevaringstemperatur	-20 °C...70 °C
Mærkedriftsspænding	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Stikdåsetype	D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,25 kg
Bruttovægt	1,319 kg
Toldtarifnummer	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivelse	SZ Komfortlampe, BxHxD: 452x117x50 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, med dørkontakt, med jordforbindelsesstik

# Godkendelser.

---

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---