


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.300 Komfortlampe

Stat: 24-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.300 - Komfortlampe

Forsyningsspænding: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Funktioner

Best.nr.	SZ 4139.300
Udgave	uden dørkontakt
Leveringsomfang	Komfortlampe Lyskilde Lyskildeafskærmning Inkl. montagematerialer
Nom. effekt	30 W
Ballast	Forkoblingsenhed med bredt spændingsinterval
Tilslutningsmuligheder	Strømforsyning via stik Dørkontakt Gennemgangsledning (opbygning af lamperækker)
Lyskilde	Lysstofrør, sokkel G13
Beskyttelsesklasse	I (beskyttelsesleder)
Afbryder (type)	Integreret til/fra/dørkontakt
Light cover	Ja
Lampemontagetype	Skruemontage
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2000 V AC
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase	1000 V AC
Dimensioneret isolationsspænding	500 V DC/1s
Indbygningsmuligheder	TS-horisontalprofil for topramme: direkte TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS SE profil foran og bag på topramme: med adapter-vinkel TS SE-profiler på siden af toprammen: direkte AE, CM, TP: med universalvinkel AE: med skinne til indvendig udbygning

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 987 mm Højde: 117 mm Dybde: 50 mm
Driftstemperatur	-15 °C...45 °C
Stikdåser	D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Opbevaringstemperatur	-20 °C...70 °C
Mærkedriftsspænding	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Stikdåsetype	D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2,15 kg
Bruttovægt	2,3 kg
Toldtarifnummer	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivelse	SZ Komfortlampe, BxHxD: 987x117x50 mm, 30 W, 100-240 V, 50/60 Hz, uden dørkontakt, med jordforbindelsesstik

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---