

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.120 Kompaktlampe

Stat: 24-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.120 - Kompaktlampe

Kompakt lampe – slank og pladsbesparende lampe til montering i skab



Funktioner

Best.nr.	SZ 4140.120
Fordele	Slankere: Ca. 50 % mindre højde og dybde samt ca. 75 % mindre volumen end almindelige lamper Hurtigere: Universel lynmontage på TS-huller vha. clips, skruer eller stærke magneter (ekstraudstyr). Skydes blot ind fra siden eller bagfra, lyskilde sættes i – færdig Mulighed for tilslutning af dørkontakt via 2-polet stik Transparent afdækning af lyskilde, med riller indvendigt
Farve	Svarende til RAL 7035
Leveringsomfang	Kompaktlampe med clips- og skruemontagesæt Lyskilde Lyskildeafskærmning Tilslutningsledning Inkl. montagematerialer
Nom. effekt	14 W
Længde tilslutningskabel	3 m
Mounting distance screws	725 mm

Funktioner

Ballast	Forkoblingsenhed
Tilslutningsmuligheder	Integreret tilslutningsledning med åben ende Dørkontakt
Lyskilde	Lysstofrør T5
Beskyttelsesklasse	II (dobbeltisoleret)
Afbryder (type)	Integreret til/fra/dørkontakt
Cable deflection via rear possible	Ja
Light cover	Ja
Lampemontagetype	Skruemontage Clipsmontage Magnetmontage (ekstraudstyr)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	afhængig af strømforsyning
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase	afhængig af strømforsyning
Dimensioneret isolationsspænding	afhængig af strømforsyning
DC	0,57 A
Mounting distance clip/magnet	650 mm
Indbygningsmuligheder	TS-horisontalprofil for topramme: direkte TS, SE vertikalprofil: direkte SE-profiler foran og bagtil på toprammen: direkte SE-profiler på siden af toprammen: direkte AE, CM, TP: med magnetfastgørelse AE: med skinne til indvendig udbygning
Bemærk	Mulighed for tilslutning af dørkontakt via 2-polet stik
Bemærkning vedr. produktnr.	Kabelomdirigering via bagsiden mulig
Dimensioner	Bredde: 705 mm Højde: 59 mm Dybde: 24 mm
Driftstemperatur	-15 °C...45 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C...70 °C

Funktioner

Mærkedriftsspænding	24 V (DC)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0.739
Bruttovægt	0.74
Toldtarifnummer	94054990
EAN	4028177550308
E-Number Sweden	E4302503
ECLASS 8.0	27189241