

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.210 Kompaktlampe

Stat: 04-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.210 - Kompaktlampe

Kompakt lampe – slank og pladsbesparende lampe til montering i skab



Funktioner

Best.nr.	SZ 4140.210
Fordele	Slankere: Ca. 50 % mindre højde og dybde samt ca. 75 % mindre volumen end almindelige lamper Hurtigere: Universel lynmontage på TS-huller vha. clips, skruer eller stærke magneter (ekstraudstyr). Skydes blot ind fra siden eller bagfra, lyskilde sættes i – færdig Mulighed for tilslutning af dørkontakt via 2-polet stik Transparent afdækning af lyskilde, med riller indvendigt
Farve	Svarende til RAL 7035
Leveringsomfang	Kompaktlampe med clips- og skruemontagesæt Lyskilde Lyskildeafskærmning Tilslutningsledning Inkl. montagematerialer
Nom. effekt	8 W
Længde tilslutningskabel	3 m
Mounting distance screws	475 mm

Funktioner

Ballast	Forkoblingsenhed med bredt spændingsinterval
Tilslutningsmuligheder	Integreret tilslutningsledning med åben ende Dørkontakt
Lyskilde	Lysstofrør T5
Beskyttelsesklasse	II (dobbeltisoleret)
Afbryder (type)	Integreret til/fra/dørkontakt
Light cover	Ja
Lampemontagetyp	Skruemontage Clipsmontage Magnetmontage (ekstraudstyr)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase	500 V AC
Dimensioneret isolationsspænding	500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet	400 mm
Indbygningsmuligheder	TS-horisontalprofil for topramme: direkte TS, SE vertikalprofil: direkte SE-profiler foran og bagtil på toprammen: direkte SE-profiler på siden af toprammen: direkte AE, CM, TP: med magnetfastgørelse AE: med skinne til indvendig udbygning
Bemærk	Mulighed for tilslutning af dørkontakt via 2-polet stik
Dimensioner	Bredde: 455 mm Højde: 59 mm Dybde: 24 mm
Driftstemperatur	-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,083 - 0,149 A
Mærkestrøm	0,045 - 0,088 A
Opbevaringstemperatur	-20 °C...70 °C
Mærkedriftsspænding	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,5 kg
Bruttovægt	0,527 kg
Toldtarifnummer	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivelse	SZ Kompaktlampe, BHD: 455x59x24 mm, 8 W, 100-240 V, 50/60 Hz, Integreret on/off/dørkontaktfunktion, cURus

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
---------------	--