

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4155.110 Universallampe

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4155.110 - Universallampe med integreret bevægelsessensor

Skabslampe med isoleret plastkabinet, bevægelsesdetektor og forsyningsspænding 110-240 V AC 50 & 60 Hz.



Funktioner

| | |
|--------------------------|---|
| Best.nr. | SZ 4155.110 |
| Produktbeskrivelse | Kompaktlysstofrør 18 W med høj lysydelse. |
| Fordele | Enkel og hurtig montage |
| Materiale | Plast |
| Leveringsomfang | Universallampe Integreret bevægelsessensor Lyskilde Lyskildeafskærmning Inkl. montagematerialer |
| Nom. effekt | 18 W |
| Ballast | Forkoblingsenhed med bredt spændingsinterval |
| Tilslutningsmuligheder | Strømforsyning via stik Gennemgangsledning (opbygning af lamperækker) |
| Integrated motion sensor | Ja |
| Lyskilde | Kompaktlysstofrør, sokkel 2G11 |
| Beskyttelsesklasse | I (beskyttelsesleder) |
| Afbryder (type) | Integreret, til/fra/bevægelsesdetektor-drift |

Funktioner

| | |
|---|---|
| Light cover | Ja |
| Lampemontagetyp | Skruemontage |
| Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase | 2500 V AC |
| Dimensioneret isolationsspænding | 250 V AC |
| Indbygningsmuligheder | TS-horisontalprofil for topramme: direkte TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS SE profil foran og bag på topramme: med adapter-vinkel TS SE-profiler på siden af toprammen: direkte AE, CM, TP: med universalvinkel AE: med skinne til indvendig udbygning |
| Dimensioner | Bredde: 345 mm Højde: 95 mm Dybde: 55 mm |
| Driftstemperatur | -15 °C...45 °C |
| Stikdåser | 1 x D, Schuko (type F, CEE 7/3) |
| Opbevaringstemperatur | -20 °C...70 °C |
| Mærkedriftsspænding | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Stikdåsetype | D, Schuko (type F, CEE 7/3) |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 0,714 kg |
| Bruttovægt | 0,92 kg |
| Toldtarifnummer | 94054990 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Produktbeskrivelse | SZ Universallampe, BxHxD: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, med integreret bevægelsessensor med jordforbindelsesstik, VDE |

Godkendelser.

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK