

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.320 Dørkontakter

Stat: 24-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4315.320 - Dørkontakter

med indbygningstilbehør, med eller uden tilslutningsledning.

Funktioner

Best.nr.	SZ 4315.320
Udgave	med tilslutningsledning
Længde	1.000 mm
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase	6000 V AC
Dimensioneret isolationsspænding	400 V AC
Indbygningsmuligheder	til standard- og komfortlampe uden integreret dørkontakt
Dimensioner	Længde: 1.000 mm
Elektrisk tilslutning	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Mærkedriftsspænding	400 V
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 40
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0.139
Bruttovægt	0.149
Toldtarifnummer	85365019
EAN	4028177581333
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Godkendelser.

Godkendelser.

CQC

CQC-CCC

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK