

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.720 Dørkontakter

Stat: 26-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4315.720 - Dørkontakter

med indbygningstilbehør, med eller uden tilslutningsledning.

Funktioner

Best.nr.	SZ 4315.720
Udgave	med tilslutningsledning
Længde	600 mm
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase	6000 V AC
Dimensioneret isolationsspænding	400 V AC
Indbygningsmuligheder	til kompaktlygte
Dimensioner	Længde: 600 mm
Elektrisk tilslutning	240 V AC/2,5 A 125 V AC/2,5 A 24 V AC/2,5 A 24 V DC/2,5 A
Mærkedriftsspænding	400 V
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 40
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0.1
Bruttovægt	0.14
Toldtarifnummer	85365019
EAN	4028177581388
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Godkendelser.

Godkendelser.

CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
UR

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK