

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4579.000 Montagestag

Stat: 21-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4579.000 - Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.



Funktioner

| | |
|--|---|
| Best.nr. | TS 4579.000 |
| Produktbeskrivelse | Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering. |
| Tekniske data | Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm |
| Materiale | Stålplade |
| Overflade | Galvaniseret |
| Leveringsomfang | Inkl. montagematerialer |
| Længde | 790 mm |
| Passer til lågebredde | 900 mm |
| Indbygningsmuligheder VX SE | In door width 900 mm In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level |
| Indbygningsmuligheder AX | In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX |
| Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål | Kabinetbredde 800 mm Lågebredde 800 mm – kompatibel med lågehulskinne |
| Indbygningsmuligheder TS | In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level |

Funktioner

| | |
|-----------------------------|---|
| Indbygningsmuligheder TP | In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD |
| Passer til | Bokstype: TS VX SE TP AX Bredde/dybde: 800 mm |
| Pakkestørrelse | 20 stk. |
| Nettovægt | 8 kg |
| Bruttovægt | 8,1 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 37,23 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres |
| Toldtarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | TS montageskinne, til TS, VX SE, TP, til det indvendige montageniveau: til B/T: 800 mm, lågebredde: 900 mm, L: 790 mm |

Godkendelser.

| | |
|---------------|-----------------|
| Forklaringer. | PCF-declaration |
|---------------|-----------------|