


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4944.000

C-profilskinner 30/15

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4944.000 - C-profilskinner 30/15 iht. EN 60 715 til VX, TS, VX SE

Til direkte montage på det horisontale eller vertikale skabsprofil med ekstra fastgørelsesslementer.



Funktioner

Best.nr.	SZ 4944.000
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Længde	555 mm
Indbygningsmuligheder	<p>På det indvendige montageniveau på VX skabsprofilen</p> <p>På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over indstiksmøtrik TS 8800.808 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet.</p> <p>På den horisontale VX SE skabsprofil, i bredden forneden og foroven</p> <p>Ved den horisontale VX SE skabsprofil i dybden forneden (uden montageplade) og foroven over påsætningsmøtrikken 8800.808</p> <p>På horisontalt TS-skabsprofil</p> <p>3-delt i bredden eller dybden af AX. Alt efter montageforhold skal skinnen afkortes til det ønskede mål.</p>
Indbygningsmuligheder VX-sokkel	Sokkelbredde 600 mm ved sokkelpanelerne – kompatibel med holde-/afstandsstykker
Indbygningsmuligheder AX-sokkel	Sokkelbredde 600 mm – kompatibel med pladeskruer med indvendig stjerne

Funktioner

Passer til	Bokstype: VX TS Vægskab AX, 3-delt Bredde/dybde: 600 mm
Passer til	Sokkelsystem AX VX sokkelsystem
Pakkestørrelse	6 stk.
Nettovægt	2,118 kg
Bruttovægt	2,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,12 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
Produktbeskrivelse	SZ C-profilskinne 30/15 til EN 60 715, til TS, SE, til BxD:600 mm, L: 555 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	PCF-declaration
---------------	-----------------