


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4945.000

## C-profilskinner 30/15

Stat: 27-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4945.000 - C-profilskinner 30/15 iht. EN 60 715 til VX, TS, VX SE

Til direkte montage på det horisontale eller vertikale skabsprofil med ekstra fastgørelsesslementer.



## Funktioner

Best.nr.	SZ 4945.000
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Længde	755 mm
Indbygningsmuligheder	<p>På det indvendige montageniveau på VX skabsprofilen</p> <p>På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over indstiksmøtrik TS 8800.808 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet.</p> <p>På den horisontale VX SE skabsprofil, i bredden forneden og foroven</p> <p>Ved den horisontale VX SE skabsprofil i dybden forneden (uden montageplade) og foroven over påsætningsmøtrikken 8800.808</p> <p>På horisontalt TS-skabsprofil</p> <p>3-delt i bredden eller dybden af AX. Alt efter montageforhold skal skinnen afkortes til det ønskede mål.</p>
Indbygningsmuligheder VX-sokkel	Sokkelbredde 800 mm ved sokkelpanelerne – kompatibel med holde-/afstandsstykke
Indbygningsmuligheder AX-sokkel	Sokkelbredde 800 mm – kompatibel med pladeskruer med indvendig stjerne

# Funktioner

---

Passer til	Bokstype: VX TS Vægskab AX, 3-delt Bredde/dybde: 800 mm
Passer til	Sokkelsystem AX VX sokkelsystem
Pakkestørrelse	6 stk.
Nettovægt	3 kg
Bruttovægt	3,21 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	15,12 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
Produktbeskrivelse	SZ C-profilskinne 30/15 til EN 60 715, til TS, SE, til BxD:800 mm, L: 755 mm

## Godkendelser.

---

Forklaringer.	PCF-declaration
---------------	-----------------