
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4947.000
C-profilskinner 30/15


Stat: 07-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4947.000 - C-profilskinner 30/15 iht. EN 60 715 til VX, TS, VX SE

Til direkte montage på det horisontale eller vertikale skabsprofil med ekstra fastgørelsesslementer.





Funktioner

Best.nr.	SZ 4947.000
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Længde	1.155 mm
Indbygningsmuligheder	På det indvendige montageniveau på VX skabsprofilen På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over indstiksmøtrik TS 8800.808 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet. På den horisontale VX SE skabsprofil, i bredden forneden og foroven Ved den horisontale VX SE skabsprofil i dybden forneden (uden montageplade) og foroven over påsætningsmøtrikken 8800.808 På horisontalt TS-skabsprofil 3-delt i bredden eller dybden af AX. Alt efter montageforhold skal skinnen afkortes til det ønskede mål.
Indbygningsmuligheder VX-sokkel	Sokkelbredde 1200 mm ved sokkelpanelerne – kompatibel med holde-/afstandsstykke
Indbygningsmuligheder AX-sokkel	Sokkelbredde 1200 mm – kompatibel med pladeskruer med indvendig stjerne

© Rittal 2026

Funktioner

Passer til	Bokstype: VX TS Vægskab AX, 3-delt Bredde/dybde: 1.200 mm
Passer til	Sokkelsystem AX VX sokkelsystem
Pakkestørrelse	6 stk.
Nettovægt	4,68 kg
Bruttovægt	4,86 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	23,14 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
Produktbeskrivelse	SZ C-profilskinne 30/15 til EN 60 715, til TS, SE, til BxD:1200 mm, L: 1155 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	PCF-declaration