Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.326
Nivelleringsfødder

Stat: 06-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.326 - Nivelleringsfødder med indvendig justering, til VX IT

Nivelleringsfod med indvendig justering til kompensation
for ujævne gulve.



Funktioner

Best.nr.	VX 5301.326
Produktbeskrivelse	Monteringsvinklen anvendes til at forskyde og fastgøre indstillingsfoden indvendigt under skabsrammen, hvilket gør det muligt nemt og bekvemt at justere indstillingsfoden inde fra skabet via den fordybning med indvendig 6-kantet stjerneform, der er integreret i indstillingsfodens skaft.
Leveringsomfang	4 nivelleringsfødder, M12 med drev TX30 4 montagevinkler Inkl. montagematerialer
Belastningsevne	Maks. tilladt statisk belastning: 3000 N pr. nivelleringsfod
Nivelleringsinterval	18 - 63 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	0,76 kg
Bruttovægt	0,796 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Funktioner

Produktbeskrivelse	Nivelleringsfod, M12, med indvendig justering, til VX IT, for at kompensere for højdeforskelle på ujævne gulve, inklusive monteringsbeslag til at forskyde monteringsstedet inde i skabet, for bekvem betjening indefra via nivelleringsfodens integrerede hexalobulære hoved.