

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.334

Bundplademodul, flerdelt, med børsteliste, høj tæthed

Stat: 10-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.334 - Bundplademodul, flerdelt, med børsteliste, høj tæthed til VX IT

Til målrettet kabelindføring nedefra.



Funktioner

Best.nr.	VX 5301.334
Udgave	todelt, med børsteliste
Produktbeskrivelse	Til målrettet kabelindføring nedefra. Specielle børstelister med skiftevis forskudte børster sikrer høj tæthed ved korrekt kabelindføring i forhold til omgivelserne og understøtter på den måde klimatiseringen. Takket være den todelte udførelse kan bundmodulet også eftermonteres, når ledningerne allerede er installeret.
Materiale	Modulplade: Ståplade Børsteliste: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Overflade	Modulplade: galvaniseret
Leveringsomfang	2 modulpladehalvdele inkl. børsteskinne, tætsluttende Inkl. montage materialer
Montageanvisning	Kombinationen af flere bundplademoduler er nødvendig for at lukke bunden helt i VX IT Bundplademodulet kan kombineres med andre bundmoduler med en dybde på 237,5 mm ved udskiftning
Bemærk	Bundplademoduler med børsteliste ikke egnet til anvendelsesformål med kapslingsklasse iht. IEC 60 529
Dimensioner	Dybde: 237,5 mm

Funktioner

Passer til	Bokstype: VX IT Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,4 kg
Bruttovægt	1,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	Flangeplademodul, flerdelt, med børstelite, Ventileret, 600 mm