


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.335

# Bundplademodul, flerdelt, med børsteliste, høj tæthed

Stat: 10-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.335 - Bundplademodul, flerdelt, med børsteliste, høj tæthed til VX IT

Til målrettet kabelindføring nedefra.



## Funktioner

Best.nr.	VX 5301.335
Udgave	todelt, med børsteliste
Produktbeskrivelse	Til målrettet kabelindføring nedefra. Specielle børstelister med skiftevis forskudte børster sikrer høj tæthed ved korrekt kabelindføring i forhold til omgivelserne og understøtter på den måde klimatiseringen. Takket være den todelte udførelse kan bundmodulet også eftermonteres, når ledningerne allerede er installeret.
Materiale	Modulplade: Ståplade Børsteliste: Plast, UL 94-HB, halogenfri todelt, med børsteliste
Overflade	Modulplade: galvaniseret
Leveringsomfang	2 modulpladehalvdele inkl. børsteskinne, tætsluttende Inkl. montagematerialer
Montageanvisning	Kombinationen af flere bundplademoduler er nødvendig for at lukke bunden helt i VX IT Bundplademodulet kan kombineres med andre bundmoduler med en dybde på 237,5 mm ved udskiftning
Bemærk	Bundplademoduler med børsteliste ikke egnet til anvendelsesformål med kapslingsklasse iht. IEC 60 529
Dimensioner	Dybde: 237,5 mm

# Funktioner

Passer til	Bokstype: VX IT Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2 kg
Bruttovægt	2,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	VX IT gland plate module with brush strip, for width 800 mm, W x D 600 x 237.5 mm, two-piece, sheet steel