


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.423

Aluminium-glaslåge, udelt

Stat: 27-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.423 - Aluminium-glaslåge, udelt til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger.



Funktioner

Best.nr.	VX 5301.423
Produktbeskrivelse	Til udskiftning af eksisterende låger.
Materiale	Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil Vertikalt profil: Aluminium, eloxeret Horisontalt profil: Aluminium, lakeret Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Farve	Komfortgreb VX, hængsler, horisontal profil: RAL 9005 Vertikalt profil: Sølvfarvet
Leveringsomfang	Låge med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E 3 hængsler 180°, monteret Inkl. montagematerialer
Montageanvisning	For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag
Bemærk	Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 240° Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 105°
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55

Funktioner

Passer til	Bokstype: VX IT Bredde: = 800 mm Højde: = 2.000 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	16,142 kg
Bruttovægt	17,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	Aluminium-glasdør til VX IT, 800x2000 mm, RAL 9005