



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.437

Stålplade-glaslåge, lodret delt

Stat: 08-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.437 - Stålplade-glaslåge, lodret delt til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågerens lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.



Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| Best.nr. | DK 5301.437 |
| Produktbeskrivelse | Til udskiftning af eksisterende låger. Med bagmonteret glasplade og 4-punkts stanglås. Den opdeltede udførelse giver mulighed for rumoptimeret opstilling af skabene, samtidig med at der opnås bedst mulige adgang takket være den korte afstand mellem de enkelte skabsrækker. |
| Materiale | Ramme: Stålplade Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm |
| Overflade | Pulverlakeret |
| Farve | Ramme: RAL 7035 Komfortgreb VX, hængsler: RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Låge, delt vertikalt, med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E, højre 4 hængsler 180°, monteret pr. lågehalvdel Inkl. montagematerialer |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Montageanvisning | For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag |
| Bemærk | Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 240° Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 160° |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| Passer til | Bokstype: VX IT Bredde: = 800 mm Højde: = 2.000 mm |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 32,7 kg |
| Bruttovægt | 33,2 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 126,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer |
| Toldtarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeskrivelse | Stålplade-glaslåge, lodret delt til VX IT, 800x2000 mm, RAL 7035 |