


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.438

Stålblade-glaslåge, lodret delt

Stat: 18-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.438 - Stålplade-glaslåge, lodret delt til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågerens lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.



Funktioner

Best.nr.	DK 5301.438
Produktbeskrivelse	Til udskiftning af eksisterende låger. Med bagmonteret glasplade og 4-punkts stanglås. Den opdeltede udførelse giver mulighed for rumoptimeret opstilling af skabene, samtidig med at der opnås bedst mulige adgang takket være den korte afstand mellem de enkelte skabsrækker.
Materiale	Ramme: Stålplade Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Pulverlakeret
Farve	Ramme: RAL 7035 Komfortgreb VX, hængsler: RAL 9005
Leveringsomfang	Låge, delt vertikalt, med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E, højre 4 hængsler 180°, monteret pr. lågehalvdel Inkl. montagematerialer

Funktioner

Montageanvisning	For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag
Bemærk	Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 240° Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 160°
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Passer til	Bokstype: VX IT Bredde: = 800 mm Højde: = 2.200 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	35 kg
Bruttovægt	36,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	137,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	Sheet steel glazed door, vertically divided for VX IT, to replace existing doors. With underlaid viewing panel and 4-point locking rod. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm