

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.542

# Stålpladelåge, udelt, lukket

Stat: 15-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.542 - Stålbladelåge, udelt, lukket til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger.



## Funktioner

Best.nr.	DK 5301.542
Produktbeskrivelse	Til udskiftning af eksisterende låger.
Materiale	Stålblade
Overflade	Lakeret
Farve	Låge: RAL 7035 Komforhåndtag VX: RAL 9005
Leveringsomfang	Låge med komforhåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E 4 hængsler 130°, indvendige Inkl. montagematerialer
Montageanvisning	For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag
Bemærk	Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 165° Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 110°
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55

# Funktioner

Passer til	Bokstype: VX IT Bredde: = 800 mm Højde: = 2.200 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	34,45 kg
Bruttovægt	35,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	134,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	Sheet steel door, one-piece, solid for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm, sheet steel, spray-finished