

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.561

Stålbladelåge, udelt, ventileret

Stat: 27-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.561 - Stålbladelåge, udelt, ventileret til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %.



Funktioner

Best.nr.	DK 5301.561
Produktbeskrivelse	Til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %.
Materiale	Stålblade
Overflade	Lakeret
Farve	Låge: RAL 7035 Komforthåndtag VX: RAL 9005
Leveringsomfang	Låge med komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E 3 hængsler 130°, monteret indvendigt Inkl. montagematerialer
Montageanvisning	For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag
Bemærk	Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 165° Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 110°

Funktioner

Passer til	Bokstype: VX IT Bredde: = 600 mm Højde: = 2.000 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	12,2 kg
Bruttovægt	13,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	50,3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	Stålpladelåge, udelt, ventileret til VX IT, 600x2000 mm, RAL 7035