


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.602

Stålpladelåge, lodret delt, lukket

Stat: 02-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.602 - Stålbladelåge, lodret delt, lukket til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågenes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.



Funktioner

Best.nr.	DK 5301.602
Produktbeskrivelse	Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågenes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.
Materiale	Stålblade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 7035 Komfortgreb VX, hængsler: RAL 9005
Leveringsomfang	Låge, delt vertikalt, med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E, højre 3 hængsler 180°, monteret pr. lågehalvdel Inkl. montagematerialer
Montageanvisning	For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag
Bemærk	Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 240° Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 160°

Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20
Passer til	Bokstype: VX IT Bredde: = 600 mm Højde: = 2.000 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	36 kg
Bruttovægt	41 kg
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	Sheet steel door, vertically divided, solid for VX IT, for enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035, handle and hinges: RAL 9005