


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.652

Stålpladelåge, vertikalt delt, ventileret

Stat: 05-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.652 - Stålpladelåge, vertikalt delt, ventileret til VX IT

Til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %.



Funktioner

Best.nr.	DK 5301.652
Produktbeskrivelse	Til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %.
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	Låge: RAL 7035 Komfortgreb VX, hængsler: RAL 9005
Leveringsomfang	Låge, delt vertikalt, med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E, højre 3 hængsler 180°, monteret pr. lågehalvdel Inkl. montagematerialer
Montageanvisning	For at opnå en lågeåbningsvinkel på 180° ved sammenbygning skal der bruges et 180°-sammenbygningsbeslag
Bemærk	Lågeåbningsvinkel ved enkeltkonfiguration maks. 240° Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 160°

Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20
Passer til	Bokstype: VX IT Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	15 kg
Bruttovægt	15,8 kg
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	Stålpladelåge, lodret delt, ventileret til VX IT, til udskiftning af eksisterende låger. Den ubenyttede andel af hulpladen udgør ca. 85 %. Til skabsbredde: 800 mm, til skabshøjde: 2.000 mm