

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.025 Kombiskinner

Stat: 27-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.025 - Kombiskinner til VX, VX IT, TX CableNet

Kombination af C-profilskinne til kabelafastning med kabelspændebånd og kabelføringsskinne med hammerhoved til kabelføring. Kablerne kan ved hjælp af kabelspændebånd, kabelbindere eller velcrolåse fastgøres og trækafastes på kombiskinnen.

Funktioner

Best.nr.	VX 5302.025
Produktbeskrivelse	Kombination af C-profilskinne til kabelafastning med kabelspændebånd og kabelføringsskinne med hammerhoved til kabelføring. Kablerne kan ved hjælp af kabelspændebånd, kabelbindere eller velcrolåse fastgøres og trækafastes på kombiskinnen.
Fordele	Indbygning mulig på skabsrammens udvendige eller indvendige side
Anvendelsesområder	Til kabelføring og trækafastning af kabler ført på VX-rammestel
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder	Direkte skruemontage mellem skabsrammens lodrette vanger
Passer til	Bokstype: VX VX IT Bredde: = 1.200 mm Dybde: = 1.200 mm
Passer til bredde	1.200 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	2,8 kg
Bruttovægt	3,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og er endeklareres
Toldtarifnummer	73269098

Funktioner

ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	Kombiskinner til VX IT, Til skabsbredde/-dybde: 1200mm
