


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.042

19"-kabelbro, variabel dybde

Stat: 12-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.042 - 19"-kabelbro, variabel dybde

Kabelbroen tilbyder inden for 19"-monteringsniveauet en integreret mulighed for kabelføring mellem forreste og bageste monteringsniveau i et skab.

Funktioner

Best.nr.	IT 5302.042
Produktbeskrivelse	Komfortabel mulighed for at etablere integreret kabelføring mellem forreste og bageste 19"-monteringsniveau inden for skabets monteringsniveauer.
Fordele	<p>Kabelindføring på forsiden via børsteliste for termisk adskillelse af kabelfordeling</p> <p>Direkte kabelføring mellem patchniveau og komponent ved udbygning på bagsiden samt optimal kabelføring ved bagsidemonteret switch.</p> <p>Fuldt dybdevariabel takket være variabel, trinløs udtrækning af kabelgennemføringen</p> <p>Forebyggelse af uønskede luftstrømme gennem tætning af overgangen</p> <p>Åben i toppen for nem eftermontering, også ved allerede indførte kabler</p> <p>Kabelgennemføringen kan udvides vertikalt med 1 HE ved at montere et ekstra kabelgennemføringspanel med integreret børsteliste, hvilket sikrer fleksibel kabelstyring og effektiv aflastning</p>
Materiale	Stålplade Børsteliste: Plast, UL 94-V0
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Kabelgennemføring Børsteliste
Indbygningsmuligheder	Til fastgørelse mellem det forreste og bageste 19"-montageniveau
Niveaufstand	500 - 750 mm
Højdeenheder	1 HE
Bæreevne (statisk)	150 N

Funktioner

Passer til	til skabsuafhængig montage
Bemærk	Fastgørelsesmateriale bestilles separat
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	6,8 kg
Bruttovægt	7,239 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	PCF-Wert 18,78 kg Co ² e
Toldtarifnummer	73269098
Produktbeskrivelse	19"-kabelbro, variabel dybde, 500-750 mm, RAL 9005