


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.043

Kabelskål, dybdevariabel

Stat: 23-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.043 - Kabelskål, dybdevariabel til VX IT, TE 8000

Til beskyttet kabelføring mellem montageområder fortil og bagtil.



Funktioner

Best.nr.	DK 5302.043
Produktbeskrivelse	Til beskyttet kabelføring mellem montageområder fortil og bagtil.
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder	Profilskinnesystem VX IT standard Profilskinnesystem TX CableNet Profilskinnesystem TS IT
Instalation position in 19" area	VX IT Standard: min. 510 mm – maks. 710 mm, ved alternativ fastgørelse 415 mm – 615 mm TX CableNet: min. 510 mm – maks. 710 mm, ved alternativ fastgørelse 415 mm – 615 mm TS IT: min. 510 mm – maks. 710 mm, ved alternativ fastgørelse 415 mm – 615 mm
Længde	350: 550 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,74 kg
Bruttovægt	1,94 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)

Funktioner

Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	IT cable tray, depth-variable, 350 – 550 mm, sheet steel, zinc-plated, RAL 9005