


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.044

**Kabelaflastningsskinne,
dybderegulerbar**

Stat: 27-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.044 - Kabelafastningsskinne, dybderegulerbar til VX IT, TE

Til VX IT og TE. Giver mulighed for fleksibel tilpasning af længden til den givne montageafstand mellem de to 19"-monteringsniveauer.

Funktioner

Best.nr.	DK 5302.044
Fordele	Skinnernes dybderegulerbarhed giver mulighed for fleksibel tilpasning af deres længde til den givne montageafstand mellem de to 19"-montagerammer.
Anvendelsesområder	Til kabelføring på skabsramme og til trækaflastning af de førte kabler. Disse kan ved hjælp af kabelbindere eller velcrobånd fastgøres på aflastningsskinnerne. Kabelafastningsskinnerne kan hægtes direkte på et 19"-montageniveau på tværs af bagsiden eller mellem to montagerammer i skabets dybde. En yderligere skruefastgørelse sikrer enheden.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagetilbehør
Niveauafstand	350 - 550 mm
Bemærk	Montagemål + 170 mm = 19"-niveauafstand ved VX IT standard Montagemål + 175 mm = 19"-niveauafstand ved VX IT dynamic
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,67 kg
Bruttovægt	0,687 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og erendeklareres
Toldtarifnummer	73269098

Funktioner

ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	Luftstyreplade, 2 HE, Niveauafstand: 350 - 550 mm, RAL 9005
