Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.051

Kabelkanal

Stat: 06-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

DK 5302.051 - Kabelkanal til VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelkanal med hængslet, aftagelig kabelafskærmning i begge sider.

Funktioner

Best.nr.	DK 5302.051
Produktbeskrivelse	Kabelkanal til skjult kabelføring. Permanent praktisk tilgang til kabler via aftagelig kanaldæksel med hængsler. Kanalen har kabelgennemføringsmuligheder til kabinettets inderside og gennem kanalens bagside. Kabelholdebøjlerne, der følger med kanalen, kan sættes på kanalens kabelfingre i justerbar dybde og understøtter dermed kabelføringen. Kabelkanalen kan også skruemonteres. Kan kombineres med børstesættet til VX IT, som sikrer optimeret luftstyring.
Fordele	Enkel montage takket være værktøjsfri fastgørelse Høj pakningstæthed takket være HE-orienteret kabelføring Kan sammenbygges ryg mod ryg Indsættelig kabelkanal som skotelement over luftkortslutning i ventileret kabinet Kabelgennemføring, som kan låses fast, kan udstyres med udbygningskomponenter i 1 HE-montagestandard
Tekniske data	Integrerede 19"-montageudsparinger (1 HE): 4 stk.
Materiale	Stålplade Plast efter UL 94-HB
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Kabelkanal 2 afdækninger 14 kabelfingre, 6 HE 10 kabelholdere Inkl. montagematerialer
Højdeenheder	38 HE

© Rittal 2026

Funktioner

Bemærk	Ved symmetrisk indvendig udbygning i kabinettypen VX IT er det ikke muligt at kombinere med 19"-profilskinner dynamic, og ved asymmetrisk indvendig udbygning er der mulighed for ensidig montering.
Dimensioner	Bredde: 109,5 mm Dybde: 314,5 mm Længde: 1.699 mm
Passer til	Bokstype: VX IT TE 8000 Data Rack TX CableNet Bredde: = 800 mm Højde: = 1.800 mm = 1.900 mm = 2.000 mm
Passer til bredde	800 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	7,4 kg
Bruttovægt	7,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	30,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivelse	Cable duct, 38 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 1,800 mm