

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.110 Montagevinkler

Stat: 14-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.110 - Montagevinkler til VX IT 19-profilskinner

Mounting bracket for mounting 482.6 mm (19") mounting angles in VX IT network/server racks.

Funktioner

Best.nr.	VX 5302.110
Udgave	til VX IT 19"-profilskinne standard
Produktbeskrivelse	Til fastgørelse af profilskinner i tommemål i VX IT netværks-/serverskabe.
Fordele	En potentialudligning af profilskinnen sker direkte via monteringsbeslaget
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Passer til	Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	0,6 kg
Bruttovægt	0,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	Monteringsvinkel til VX IT 19"-profilskinner, til fastgørelse af profilskinner i tommemål, standard, i VX IT netværks-/serverskabe. Fastgørelse i racks med bredde 600 mm sker direkte på rammestellet

Godkendelser.

Forklaringer.

Producenterklæring