



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.123

Ekstrabeslag til profilsinner

Stat: 27-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.123 - Ekstrabeslag til profilskiner til VX IT 19"- profilskinne standard

Profilskinneekstrabeslag til VX IT til modvirkning af ulige fordelt belastning.

Funktioner

Best.nr.	IT 5302.123
Produktbeskrivelse	Modvirker forvridding af profilskinerne ved stærkt ulige fordelt belastning. Den monteres mellem profilskinnen og en montageprofil på VX-skabsrammens udvendige montageniveau.
Fordele	Kan også anvendes som enkeltbeslag i 19"-deludbygning
Anvendelsesområder	Til fiksering af 482,6 mm (19")-profilskinne på det udvendige monteringsniveau
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Passer til	Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	0,24 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	Dummy text - the correct product description will be added