


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 5302.124

# Ekstrabeslag til profilsinner

Stat: 27-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 5302.124 - Ekstrabeslag til profilskiner til VX IT 19"- profilskinne standard

Profilskinneekstrabeslag til VX IT til modvirkning af ulige fordelt belastning.

## Funktioner

Best.nr.	IT 5302.124
Produktbeskrivelse	Modvirker forvridding af profilskinerne ved stærkt ulige fordelt belastning. Den monteres mellem profilskinnen og en montageprofil på VX-skabsrammens udvendige montageniveau.
Fordele	Kan også anvendes som enkeltbeslag i 19"-deludbygning
Anvendelsesområder	Til fiksering af 482,6 mm (19")-profilskinne på det udvendige monteringsniveau
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Passer til	Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	0,4 kg
Bruttovægt	0,533 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	Dummy text - the correct product description will be added