Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.124

Ekstrabeslag til profilskinner

Stat: 07-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

IT 5302.124 - Ekstrabeslag til profilskinner til VX IT 19"-profilskinne standard

Profilskinneekstrabeslag til VX IT til modvirkning af ulige fordelt belastning.

Funktioner

Best.nr.	IT 5302.124
Produktbeskrivelse	Modvirker forvridning af profilskinnerne ved stærkt ulige fordelt belastning. Den monteres mellem profilskinnen og en montageprofil på VX-skabsrammens udvendige montageniveau.
Fordele	Kan også anvendes som enkeltbeslag i 19"-deludbygning
Anvendelsesområder	Til fiksering af 482,6 mm (19")-profilskinne på det udvendige monteringsniveau
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Passer til	Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	0,4 kg
Bruttovægt	0,533 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	Dummy text - the correct product description will be added