


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.160 Montagevinkler

Stat: 12-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.160 - Montagevinkler til VX IT 19-profilskinner

Mounting bracket for mounting 482.6 mm (19") mounting angles in VX IT network/server racks.

Funktioner

Best.nr.	VX 5302.160
Udgave	til VX IT 19"-profilskinne dynamic
Produktbeskrivelse	Til fastgørelse af profilskinner i tommemål i VX IT netværks-/serverskabe.
Fordele	En potentialudligning af profilskinnen sker direkte via monteringsbeslaget
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Passer til	Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	0,68 kg
Bruttovægt	0,793 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	Monteringsvinkel til VX IT 19"-profilskinner, dynamic, til fastgørelse af profilskinner i tommemål, i VX IT netværks-/serverskabe. Fastgørelse i racks med bredde 600 mm sker direkte på rammestellet

Godkendelser.

Forklaringer.

Producenterklæring