

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.322 Kabeltracé

Stat: 23-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.322 - Kabeltracé til VX, VX IT

Til kabelaflastning og -føring ved netværks- og serverapplikationer.



Funktioner

| | |
|-----------------------|--|
| Best.nr. | VX 5302.322 |
| Fordele | Enkel montage takket være værktøjsfri fastgørelse Kan evt. skruemonteres Integrerede multifunktionshuller til fastgørelse af kabelføringslementer Integrerede monteringshuller til fiksering af PDU'er i 7 HE gridmål via en nøglehulsadapter |
| Anvendelsesområder | Til vertikal kabelføring og trækaflastning i netværks- og serverapplikationer |
| Materiale | Stålplade |
| Overflade | Lakeret |
| Farve | RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Inkl. montagematerialer |
| Indbygningsmuligheder | På VX IT rammestel mellem top- og bundramme, omløbende I de 800 mm brede VX IT-rack er der som alternativ også mulighed for skruemontage mellem øverste og det nederste dybdeafstivning |

Funktioner

| | |
|-----------------------------|---|
| Montageanvisning | Monteres på rammestellet i hele skabets dybde ved hjælp af lynkoblinger. Ved montering i 800 mm brede skabe kræves en ekstra skrueforbindelse på 19"-udbygningens dybdeafstivning |
| Dimensioner | Bredde: 265 mm |
| Passer til | Bokstype: VX VX IT Højde: ≥ 2.000 mm |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 6,8 kg |
| Bruttovægt | 7,12 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 27,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres |
| Toldtarifnummer | 83024200 |
| ETIM 9 | EC000047 |
| ECLASS 8.0 | 27400703 |
| Produktbeskrivelse | Kabeltracé til VX IT, B x H: 265 x 2200 mm, RAL 9005 |