

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5308.190

## Netværks-/serverskab VX IT

Stat: 27-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5308.190 - Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, IP 55, tomt skab

VX IT, lukket, til direkte skabtilpasset klimastyring. Uden 19" indvendig udbygning, fås som tomt skab til individuel udbygning og i forskellige dimensioner, med en kapslingsklasse op til IP 55.



## Funktioner

|                |  |
|----------------|--|
| Best.nr.       | VX 5308.190  |
| Materiale      | Stålplade<br>Aluminium<br>Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm<br>Fordør: aluminium, 1,25 mm<br>Bagdør: stålplade, 1,5 mm                           |
| Overflade      | Skabsramme: grundet<br>Baglåge og topplade: grundet, pulverlakeret<br>Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret                                       |
| General colour | RAL 7035   |
| Farve          | Kabinetramme, baglåge og top: RAL 7035<br>Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005<br>Greb og hængsler: RAL 9005 |

# Funktioner

|   |   |
|---|---|
| Leveringsomfang                             | Skabsramme VX med låger og topplade<br>Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler<br>Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler<br>Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E<br>Topplade, udelt, lukket<br>Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket<br>Sammenbygningspakning og pakningssæt til flangeplader (vedlagt)<br>12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)<br>25 hex-skruer, ledende (vedlagt)<br>IPPC-palle |
| Dimensioner                                 | Bredde: 600 mm<br>Højde: 2.000 mm<br>Dybde: 1.000 mm  |
| Højdeenheder                                | 42 HE   |
| Højdeenheder                                | 42 HE   |
| Udførelse topplade                          | udelt, lukket   |
| Design af bagdør                            | Stålpladelåge, lukket, udelt, 130°-hængsler   |
| Design af fordør                            | Aluminium-glaslåge, lukket, udelt, 180°-hængsler  |
| Udførelse profilskiner                      | uden  |
| Udførelse bund                              | Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket  |
| Udførelse af profilskiner til positionering | uden  |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529           | IP 55 kun i forbindelse med sammenbygningspakning eller sammenskruede sideplader  |
| IK-kode                                     | IK08  |
| Bemærk                                      | Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation  |
| Grundmateriale                              | Stålplade   |
| Pakkestørrelse                              | 1 stk.  |
| Nettovægt                                   | 81,7 kg   |
| Bruttovægt                                  | 86,4 kg   |

# Funktioner

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)     | 212,9 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres |
| Toldtarifnummer             | 94032080  |
| ETIM 9                      | EC002499  |
| ECLASS 8.0                  | 27180207  |
| Produktbeskrivelse          | Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, IP 55, tomt skab, B x H x D: 600x2000x1000, 42 HE                          |

# Godkendelser.

|               |   |
|---------------|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed)  |
| Certifikater. | Negative Certificate<br>Overflade<br>Kapslingsklasse                              |
| Forklaringer. | Producenterklæring<br>Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |