

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5325.190

Netværks-/serverskab VX IT

Stat: 27-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5325.190 - Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, IP 55, tomt skab

VX IT, lukket, til direkte skabtilpasset klimastyring. Uden 19" indvendig udbygning, fås som tomt skab til individuel udbygning og i forskellige dimensioner, med en kapslingsklasse op til IP 55.



Funktioner

| | |
|----------------|--|
| Best.nr. | VX 5325.190 |
| Materiale | Stålplade Aluminium Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm Fordør: aluminium, 1,25 mm Bagdør: stålplade, 1,5 mm |
| Overflade | Skabsramme: grundet Baglåge og topplade: grundet, pulverlakeret Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret |
| General colour | RAL 7035 |
| Farve | Kabinetramme, baglåge og top: RAL 7035 Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005 Greb og hængsler: RAL 9005 |

Funktioner

| | |
|---|---|
| Leveringsomfang | Skabsramme VX med låger og topplade Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E Topplade, udelt, lukket Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket Sammenbygningspakning og pakningssæt til flangeplader (vedlagt) 12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger) 25 hex-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palle |
| Dimensioner | Bredde: 600 mm Højde: 800 mm Dybde: 600 mm |
| Højdeenheder | 15 HE |
| Højdeenheder | 15 HE |
| Udførelse topplade | udelt, lukket |
| Design af bagdør | Stålpladelåge, lukket, udelt, 130°-hængsler |
| Design af fordør | Aluminium-glaslåge, lukket, udelt, 180°-hængsler |
| Udførelse profilskiner | uden |
| Udførelse bund | Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket |
| Udførelse af profilskiner til positionering | uden |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 kun i forbindelse med sammenbygningspakning eller sammenskruede sideplader |
| IK-kode | IK08 |
| Bemærk | Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 40 kg |
| Bruttovægt | 44,5 kg |

Funktioner

| | |
|-----------------------------|---|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 109,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivelse | Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, IP 55, tomt skab, B x H x D: 600x800x600, 15 HE |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Certifikater. | Negative Certificate Overflade Kapslingsklasse |
| Forklaringer. | Producenterklæring Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |