

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5327.190

## Netværks-/serverskab VX IT

Stat: 02-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5327.190 - Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, IP 55, tomt skab

VX IT, lukket, til direkte skabtilpasset klimastyring. Uden 19" indvendig udbygning, fås som tomt skab til individuel udbygning og i forskellige dimensioner, med en kapslingsklasse op til IP 55.



## Funktioner

Best.nr.	VX 5327.190
Materiale	Stålplade Aluminium Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm Fordør: aluminium, 1,25 mm Bagdør: stålplade, 1,5 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Baglåge og topplade: grundet, pulverlakeret Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Kabinetramme, baglåge og top: RAL 7035 Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005 Greb og hængsler: RAL 9005

# Funktioner

Leveringsomfang	Skabsramme VX med låger og topplade Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E Topplade, udelt, lukket Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket Sammenbygningspakning og pakningssæt til flangeplader (vedlagt) 12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger) 25 hex-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palle
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.800 mm Dybde: 600 mm
Højdeenheder	38 HE
Højdeenheder	38 HE
Udførelse topplade	udelt, lukket
Design af bagdør	Stålpladelåge, lukket, udelt, 130°-hængsler
Design af fordør	Aluminium-glaslåge, lukket, udelt, 180°-hængsler
Udførelse profilskiner	uden
Udførelse bund	Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket
Udførelse af profilskiner til positionering	uden
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55 kun i forbindelse med sammenbygningspakning eller sammenskruede sideplader
IK-kode	IK08
Bemærk	Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	167,5 kg CO2 eq (Cat B)

# Funktioner

---

Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, IP 55, tomt skab, B x H x D: 600x1800x600, 38 HE

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Negative Certificate Overflade Kapslingsklasse
Forklaringer.	Producenterklæring Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK