

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5380.830 Kabelfelt VX IT

Stat: 10-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5380.830 - Kabelfelt VX IT

Til trækning, fastgørelse og opbevaring af kabler eller som tomt kabinet ved uens LCP-installationer.



Funktioner

Best.nr.	VX 5380.830
Produktbeskrivelse	Til trækning, fastgørelse og opbevaring af kabler, eller som tomt kabinet ved uens Liquid Cooling Package (LCP)-installationer
Fordele	Optimal fastgørelse af overskydende kabel og struktureret kabelstyring
Anvendelsesområder	Som kabelrangeringskabinet mellem fuldt bestykkede netværks- og serverracks Som tomt kabinet til symmetrisk udligning i kold-/varmgangsskot ved ulige antal LCP'er i to rækker skabe. Som pladsholder til enkel eftermontering af LCP-installationer
Materiale	Stålplade Aluminium
Overflade	Skabsramme: grundet Låger og topplade: grundet, pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Kabinet: RAL 7035 Front: RAL 9005

Funktioner

Leveringsomfang	Skabsramme med front- og baglåge Aludør foran, lukket med sort designpanel, 180° hængsler Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E 2 top-/bundplader med udskæringer til kabelindføring via børstelister 3 VX systemchassiser monteret i venstre og højre side
Dimensioner	Bredde: 300 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm
Udgave	Kabelrangeringskabinet
Bemærk	Til opstilling i starten/slutningen af en skabsrække kræves en sideplade
Grundmateriale	Aluminium
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	90 kg
Bruttovægt	90 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivelse	VX IT kablings rack 300x2000x1000

Godkendelser.

Certifikater.	Overflade
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring