


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.252

## Montageramme, 482,6 mm (19")

Stat: 01-08-2025 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.252 - Montageramme, 482,6 mm (19") til TS, TS IT

Til udbygning af det forreste og bageste 482,6 mm (19") niveau, den svejsede 482,6 mm (19") montageramme kan fastgøres fuldt variabelt i dybden.



## Funktioner

|                     |  |
|---------------------|--|
| Best.nr.            | DK 5501.252  |
| Produktbeskrivelse  | Påsvejset 482,6 mm (19")-montageramme til integration af et 19"-montageniveau inden for en TS-skabsramme. Profilerung analog med TS IT til fuldstændig systemkompatibilitet, inkl. montage uden værktøj. Dybdevariabel fastgørelse mellem top- og bundramme. Enkelte højdeenheder med nummerering i to retninger. Montageramme fortil, forberedt til integration af kabelstyring og Dynamic Rack Control (RFID), montageramme bagtil til pladsbesparende integration af PDU-strømskinne, i zero-U-space i begge sider. |
| Materiale           | Stålplade  |
| Overflade           | Grundet  |
| Farve               | RAL 9005   |
| Leveringsomfang     | Inkl. montagematerialer  |
| Højdeenheder        | 38 HE  |
| Indbygningsposition | fortil   |
| Belastningsevne     | Op til 15.000 N statisk last, ved ensartet lastfordeling på to 482,6 mm (19") montagerammer, ved fuld udbygning.   |

# Funktioner

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemærk          | Skabsrammens udvendige montageniveau bevares med henblik på yderligere udvidelser, og der er mulighed for afskærmning hele vejen rundt ved hjælp af luftstyrelader. |
| Passer til      | Bokstype: TS<br>TS IT<br>Bredde: 800 mm<br>Højde: 1.800 mm  |
| Pakkestørrelse  | 1 stk.  |
| Nettovægt       | 13  |
| Bruttovægt      | 14  |
| Toldtarifnummer | 73269098  |
| EAN             | 4028177716438   |
| ETIM 9          | EC002620  |
| ECLASS 8.0      | 27189261  |