

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.275

Montageramme, 482,6 mm (19")

Stat: 28-02-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.275 - Montageramme, 482,6 mm (19") til TS, TS IT

Til udbygning af det forreste og bageste 482,6 mm (19") niveau, den svejsede 482,6 mm (19") montageramme kan fastgøres fuldt variabelt i dybden.



Funktioner

Best.nr.	DK 5501.275
Produktbeskrivelse	Påsvejset 482,6 mm (19")-montageramme til integration af et 19"-montageniveau inden for en TS-skabsramme. Profilerings analog med TS IT til fuldstændig systemkompatibilitet, inkl. montage uden værktøj. Dybdevariabel fastgørelse mellem top- og bundramme. Enkelte højdeenheder med nummerering i to retninger. Montageramme fortil, forberedt til integration af kabelstyring og Dynamic Rack Control (RFID), montageramme bagtil til pladsbesparende integration af PDU-strømskinne, i zero-U-space i begge sider.
Materiale	Stålplade
Overflade	Grundet
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Højdeenheder	42 HE
Indbygningsposition	bagtil
Belastningsevne	Op til 15.000 N statisk last, ved ensartet lastfordeling på to 482,6 mm (19") montagerammer, ved fuld udbygning.

Funktioner

Bemærk	Skabsrammens udvendige montageniveau bevares med henblik på yderligere udvidelser, og der er mulighed for afskærmning hele vejen rundt ved hjælp af luftstyreplader.
Passer til	Bokstype: TS TS IT Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	14 kg
Bruttovægt	16,5 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Montageramme, 482.6 mm (19"), til BxH: 800x2000 mm, Bagtil, RAL 9005