


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.480

Glideskinner, 1 HE, dybderegulerbare

Stat: 13-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.480 - Glideskinner, 1 HE, dybderegulerbare til VX IT, TE, TX CableNet

Til montage mellem forreste og bageste montageniveau.



Funktioner

Best.nr.	DK 5501.480
Fordele	Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage fra skabets forside Alle tre montagehuller i EIA-hulsystemet står til rådighed for skruemontage af indbygningskomponenter. Alternativt kan skruemontage i TE 8000 ske direkte i 482,6 mm (19")-hulsystemet
Anvendelsesområder	Til montage på forreste montageniveau Til understøttelse af tunge indbygninger For tilpasning til individuelle 19"-niveauf afstande
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder	482,6 mm (19")-L-profilskinner foran og bagtil 482,6 mm (19")-montageramme foran og bagtil 19"-profilskinner standard i VX IT
Belastningsevne	1500 N
Bemærk	Effektiv bæreflade per side 25 mm

Funktioner

Passer til	Bokstype: TS IT VX IT TE TX CableNet
Niveauafstand	600 - 900 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	3,2 kg
Bruttovægt	3,74 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Glideskinne, bæreflade Bredde: 25 mm, dybdevariabel, 150 kg, til 482.6 mm (19")-montageramme (foran+bagtil), afstand mellem niveauer: 600-900 mm