


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.625

Apparathyldre 2 HE, fast monteret

Stat: 21-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.625 - Apparathyldde 2 HE, fast monteret

Apparathyldde 2 HE, fast monteret til fastgørelse på 19"-hulsystem. Bæreevne: 25 kg.



Funktioner

| | |
|-----------------------------|---|
| Best.nr. | DK 5501.625 |
| Udgave | Tommebaseret |
| Produktbeskrivelse | Til montage på et 19"-montageniveau. |
| Materiale | Stålplade |
| Overflade | Lakeret |
| Farve | RAL 9005 |
| Belastningsevne | 25 kg fladebelastning, statisk |
| Bemærk | Kan ikke kombineres med teleskopskinner |
| Dimensioner | Bredde: 482,6 mm Dybde: 400 mm |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 3,297 kg |
| Bruttovægt | 3,52 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 11,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer |

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Toldtarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | DK Komponenthylde, BHD: 482,6x2 Ux400 mm, 25 kg, statisk, afstand mellem niveauer:, fast monteret, til 482.6 mm (19")-hulsystemet, RAL 9005 |