

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.010 Ventilationsplade

Stat: 11-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.010 - Ventilationsplade til VX IT, TS IT, TX CableNet

Til aktiv ventilation af VX IT, TS IT eller TE 8000 alt efter variant.

Funktioner

Best.nr.	DK 5502.010
Produktbeskrivelse	Til aktiv ventilation. Enheden kan eventuelt udvides med yderligere ventilatorer.
Anvendelsesområder	Til anvendelse i udskæringerne integreret i toppladen
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	1 ventilatorenhed 2 ventilatorer 1 termostat Tilslutningskabel, åbent Inkl. montagematerialer
Lufteffekt per ventilator (frit blæsende)	160/180
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioner	Bredde: 200 mm Højde: 59 mm Dybde: 550 mm
Ventilatorernes luftydelse (fritblæsende)	1514
Indbygningsmuligheder	I VX IT med B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 I TS IT med B x T: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Bemærk	Det angivne støjniveau gælder for den første ventilator Tilslutning via fordelerdåse eller landsspecifikke tilslutningsstik
Støjniveau per ventilator	37 dB(A)

Funktioner

Passer til	Bokstype: VX IT TS IT TX CableNet
Driftstemperatur	5 °C...55 °C
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3,027 kg
Bruttovægt	3,3 kg
Toldtarifnummer	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeskrivelse	DK ventilatorplade, til topplade, inkl. 2 ventilatorer, kan udvides til maks. 3 ventilatorer, BHD: 200x59x550 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring UK
---------------	-------------------------------