


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.020 Ventilationsplade

Stat: 11-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.020 - Ventilationsplade til VX IT, TS IT, TX CableNet

Til aktiv ventilation af VX IT, TS IT eller TE 8000 alt efter variant.



## Funktioner

Best.nr.	DK 5502.020
Produktbeskrivelse	Til aktiv ventilation. Enheden kan eventuelt udvides med yderligere ventilatorer.
Anvendelsesområder	Til anvendelse i udskæringerne integreret i toppladen
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	1 ventilatorenhed 2 ventilatorer 1 termostat Tilslutningskabel, åbent Inkl. montagematerialer
Lufteffekt per ventilator (frit blæsende)	160/180
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioner	Bredde: 340 mm Højde: 54 mm Dybde: 550 mm
Ventilatorernes luftydelse (fritblæsende)	1514

# Funktioner

Indbygningsmuligheder	I VX IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 I TS IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 I TE 8000 med B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1.000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1.000
Bemærk	Det angivne støjniveau gælder for den første ventilator Tilslutning via fordelerdåse eller landsspecifikke tilslutningsstik
Støjniveau per ventilator	37 dB(A)
Passer til	Bokstype: VX IT TS IT
Driftstemperatur	5 °C...55 °C
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4,3 kg
Bruttovægt	4,38 kg
Toldtarifnummer	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeskrivelse	DK ventilatorplade, til topplade, inkl. 2 ventilatorer, kan udvides til maks. 6 ventilatorer, BHD: 340x59x550 mm

## Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring UK
---------------	-------------------------------