

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.020 Ventilationsplade

Stat: 21-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.020 - Ventilationsplade til VX IT, TS IT, TX CableNet

Til aktiv ventilation af VX IT, TS IT eller TE 8000 alt efter variant.



Funktioner

Best.nr.	DK 5502.020
Produktbeskrivelse	Til aktiv ventilation. Enheden kan eventuelt udvides med yderligere ventilatorer.
Anvendelsesområder	Til anvendelse i udskæringerne integreret i toppladen
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	1 ventilatorenhed 2 ventilatorer 1 termostat Tilslutningskabel, åbent Inkl. montagematerialer
Lufteffekt per ventilator (frit blæsende)	160/180
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioner	Bredde: 340 mm Højde: 54 mm Dybde: 550 mm
Ventilatorernes luftydelse (fritblæsende)	1514

Funktioner

Indbygningsmuligheder	I VX IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 I TS IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 I TE 8000 med B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1.000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1.000
Bemærk	Det angivne støjniveau gælder for den første ventilator Tilslutning via fordelerdåse eller landsspecifikke tilslutningsstik
Støjniveau per ventilator	37 dB(A)
Passer til	Bokstype: VX IT TS IT
Driftstemperatur	5 °C...55 °C
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4,3 kg
Bruttovægt	4,38 kg
Toldtarifnummer	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeskrivelse	DK ventilatorplade, til topplade, inkl. 2 ventilatorer, kan udvides til maks. 6 ventilatorer, BHD: 340x59x550 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring UK
---------------	-------------------------------