Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.115
Kabelfingre

Stat: 07-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

DK 5502.115 - Kabelfingre til VX IT

Til HE-orienteret kabelføring.

Funktioner

Best.nr.	DK 5502.115
Udgave	til VX IT 19"-profilskinne standard
Produktbeskrivelse	Sikrer struktureret kabelføring langs med 19"-monteringsniveauet i 1 HE-trin.
Fordele	Enkel montering uden brug af værktøj takket være direkte indgreb i 19"-profilskinnen
Materiale	Plast efter UL 94-V0
Farve	RAL 9005
Indbygningsmuligheder	Montage på profilskinnen kan ske fra såvel forsiden som på siden af profilskinnerne forrest og bagest
Bemærk	Mulighed for kabelføring i kombination med luftstyreplader
Dimensioner	Bredde: 14 mm Længde: 261 mm
Højdeenheder	6 HE
Pakkestørrelse	14 stk.
Nettovægt	0,784 kg
Bruttovægt	0,937 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivelse	DK Kabelfingre til TS-IT, 6 U, RAL 9005

© Rittal 2026