Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.225

Rangerpaneler med kabelsprosser

Stat: 07-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.225 - Rangerpaneler med kabelsprosser Til vandret kabelstyring

Til horisontal rangering af patch-kabler med kabelsprosser, giver mulighed for enkel modificering og udvidelse af kablingen ved åbning af enkeltsprosserne.

Funktioner

Best.nr.	DK 5502.225
Produktbeskrivelse	Til horisontal rangering af patch-kabler med 5 kabelsprosser. De enkelte sprosser kan åbnes og gør det dermed nemt at ændre og udvide kabelføringen.
Materiale	Panel: Stålplade, lakeret Kabelsprosser: Plast
Depth of bars	100 mm
Number bars per U	5
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm
Højdeenheder	1 HE
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,5 kg
Bruttovægt	0,632 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	83024200
ETIM 9	EC002624
ECLASS 8.0	27189265
Produktbeskrivelse	DK Rangerpanel, 1 U, med kabelsprosser

© Rittal 2026