

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5503.151

## Netværks-/serverskab TS IT

Stat: 10-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5503.151 - Netværks-/serverskab TS IT med glaslåge, formonteret, med 19" montageramme

TS IT, lukket, til direkte skabsrelateret klimastyring. Inklusive praktisk udstyr og formontage. 19" indvendig udbygning med 19"-montagerammer til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner.

## Funktioner

Best.nr.	DK 5503.151
Materiale	Stålplade Aluminium Sokkelhjørnestykke: Stålplade Sokkelpanel for/bag: Stålplade Hjørne- og sammenbygningsafdækning: Plast Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Indvendig udbygning: grundet Låger, top og sider: grundet ved nedsækning og pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Kabinetramme og fladdele: RAL 7035 Indvendig udbygning, sokkel: RAL 9005

# Funktioner

Leveringsomfang	<p>Skabsramme TS 8 med låger, topplade, sokkel og sider</p> <p>Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler</p> <p>Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E</p> <p>To 482,6 mm (19")-montagerammer, fortil og bagtil, dybdevariable</p> <p>Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævnning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt).</p> <p>Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.</p> <p>Tilslutningstilbehør til potentialudligning med centralt PE-punkt, formonteret</p> <p>12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)</p> <p>50 hex-skruer, ledende (vedlagt)</p> <p>Bundbeslag</p> <p>Bundmodul fortil monteret som gennemsigtigt panel</p> <p>Sokkelsystem VX, 100 mm, ventileret</p> <p>Sokkelhjørnestykker og paneler, skruemontering i siden</p> <p>Sokkelpaneler til for og bag samt hjørne- og opstillingsafdækning medfølger</p> <p>Sideplader, udelte, aflåselige</p> <p>4 Nivelleringsfødder M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt)</p> <p>4 stk. kabelholdeskinner (hammerhoved) til det udvendige montageniveau, passer til skabets dybde (vedlagt)</p> <p>10 kabelføringsbøjler i metal, 125 x 65 mm (medfølger)</p> <p>IPPC-palle</p> <p>Topplade, flerdelt, aftagelig, med kabelindføring fra siden i dybden og afdækket udskæring til ventilationsplade</p> <p>Stålp-ladelåge bagtil, 180° hængsler</p>
Dimensioner	<p>Bredde: 800 mm</p> <p>Højde: 1.200 mm</p> <p>Dybde: 800 mm</p>
Højdeenheder	24 HE
Højdeenheder	24 HE
Højde inkl. sokkel	1.300 mm
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil	147 mm / 105 mm
Niveauafstand (i leveringstilstand)	545 mm
Udførelse, 19"-niveau(er)	Montageramme, 482,6 mm (19")

# Funktioner

Belastningsevne	15.000 N
Bemærk	Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	112,9 kg
Bruttovægt	118,8 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 800x1200+100x800 mm, 24 U, forkonfigureret, Aluminium-glaslåge, stålpladelåge bagtil, 180° Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, flerdelt, med side kabelindføring, Bundmodul, D: 150 mm, monteret fortil som gennemsigtigt panel, Flex-Block sokkel, 100 mm, ventileret, Sidepaneler, udelte, aflåselig, To 482.6 mm (19")-montagerammerr, fortil og bagtil, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, formonteret., Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, 4 Kabelafastningsskinner, 10 kabelføringsbøjler, Nivelleringsfødder, Afstandsstykker til hævning af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning, sokkel: RAL 9005.

## Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Overflade
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring