


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5507.130

## Netværks-/serverskab TS IT

Stat: 10-12-2025 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5507.130 - Netværks-/serverskab TS IT med glaslåge, IP 55, med 19"-profilskinner

TS IT, lukket, til direkte skabsrelateret klimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner og med kapslingsklasse op til IP 55.

## Funktioner

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr.                            | DK 5507.130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiale                           | Stålplade<br>Aluminium-glaslåge med hærdet sikkerhedsglas, 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Overflade                           | Skabsramme: grundet<br>Indvendig udbygning: grundet<br>Låger og topplade: grundet, pulverlakeret                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| General colour                      | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Farve                               | Kabinetramme og fladdele: RAL 7035<br>Indvendig udbygning: RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leveringsomfang                     | Skabsramme TS 8 med låger og topplade<br>12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)<br>50 hex-skruer, ledende (vedlagt)<br>Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler<br>Stålpladelåge bagtil, 180° hængsler<br>Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E<br>Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket<br>Topplade, udelte, lukket |
| Dimensioner                         | Bredde: 800 mm<br>Højde: 2.000 mm<br>Dybde: 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Højdeenheder                        | 42 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Højdeenheder                        | 42 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Niveauafstand (i leveringstilstand) | 545 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Belastningsevne                     | 15.000 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Funktioner

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55                                                                                          |
| Bemærkning vedr. produkt nr.      | Ved enkeltopstilling skal skabet med formonterede påskruede sideplader bestilles.              |
| Bemærk                            | Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation |
| Grundmateriale                    | Aluminium                                                                                      |
| Pakkestørrelse                    | 1 stk.                                                                                         |
| Nettovægt                         | 112.5                                                                                          |
| Bruttovægt                        | 121.5                                                                                          |
| EAN                               | 4028177696419                                                                                  |
| ECLASS 8.0                        | 27180207                                                                                       |

## Godkendelser.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Certifikater. | Kapslingsklasse |
|---------------|-----------------|