

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.170

Netværks-/serverskab TS IT

Stat: 21-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.170 - Netværks-/serverskab TS IT med glaslåge, formonteret, med 19"-svingramme

TS IT, lukket, til direkte skabsrelateret klimastyring. Inklusive praktisk udstyr og formontage. 19" indvendig udbygning med 19" svingrammer til direkte adgang til bagsiden af 19"-komponenterne takket være en åbningsvinkel på 130°.

Funktioner

Best.nr.	DK 5507.170
Materiale	Stålplade Aluminium Sokkelhjørnestykke: Stålplade Sokkelpanel for/bag: Stålplade Hjørne- og sammenbygningsafdækning: Plast Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Indvendig udbygning: grundet Låge, bagvæg og topplade: grundet, pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Kabinetramme, fladdele og indvendig udbygning: RAL 7035 Sokkel: RAL 9005

Funktioner

Leveringsomfang	Skabsramme TS 8 med låge og topplade Aluminium-glaslåge fortil (180°), med komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås 3524 E Stålbagplade Topplade, flerdelt, aftagelig, med kabelindføring fra siden i dybden og afdækket udskæring til ventilationsplade Bundbeslag Flangeplade, udelt, ventileret, med kabelindføring bagtil Svingramme stor, med blændpanel i siden til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter ved udnyttelse af skabets fulde højde, 130° Sideplader, udelte, aflåselige Sokkelsystem VX, 100 mm, ventileret Sokkelhjørnestykker og paneler, skruemontering i siden Sokkelpaneler til for og bag samt hjørne- og opstillingsafdækning medfølger 4 Nivelleringsfødder M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt) Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævnning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring. 12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger) 50 hex-skruer, ledende (vedlagt) 4 stk. kabelholdeskinner (hammerhoved) til det udvendige montageniveau, passer til skabets dybde (vedlagt) 10 kabelføringsbøjler i metal, 125 x 65 mm (medfølger) Tilslutningstilbehør til potentialudligning med centralt PE-punkt, formonteret IPPC-palle
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 800 mm
Højdeenheder	40 HE
Højdeenheder	40 HE
Højde inkl. sokkel	2.100 mm
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil	147 mm
Design doors	Bagplade
Udførelse, 19"-niveau(er)	Svingramme 482,6 mm (19"), monteret

Funktioner

Belastningsevne	1.500 N
Bemærk	Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale	Aluminium
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	152,2 kg
Bruttovægt	159,5 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 800x2000+100x800 mm, 40 U, forkonfigureret, Aluminium-glaslåge, 180° Hængsler, stålplade bagplade, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, flerdelt, med side kabelindføring, Base, udelte, ventileret, Flex-Block sokkel, 100 mm, ventileret, Sidepaneler, udelte, aflåselig, 482.6 mm (19")-svingramme, stor, 130° Hængsler, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, formonteret., Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, 4 Kabelafastningsskinner, 10 kabelføringsbøjler, Nivelleringsfødder, Afstandsstykker til hævnning af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning, sokkel: RAL 9005.

Godkendelser.

Godkendelser.	C-UR
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring