


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.181

Netværks-/serverskab TS IT

Stat: 21-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.181 - Netværks-/serverskab TS IT med ventileret låge, med 19" montageramme

TS IT, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med 19"-montagerammer til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner.

Funktioner

| | |
|-----------------|---|
| Best.nr. | DK 5507.181 |
| Materiale | Stålplade Aluminium |
| Overflade | Skabsramme: grundet Indvendig udbygning: grundet Låger og topplade: grundet, pulverlakeret |
| General colour | RAL 7035 |
| Farve | Kabinetramme og fladdele: RAL 7035 Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Skabsramme TS 8 med låger og topplade Aluminiums-stålpladelåge fortil: Ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), 180° hængsler Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E To 482,6 mm (19")-montagerammer, fortil og bagtil, dybdevariable Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævnning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring. Tilslutningstilbehør til potentialudligning med PE-punkt (vedlagt) 12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger) 50 hex-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palle Topplade, flerdelt, aftagelig, med kabelindføring fra siden i dybden og afdækket udskæring til ventilationsplade Stålpladelåge bagtil, ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), lodret delt, 180°-hængsler |

Funktioner

| | |
|--|---|
| Dimensioner | Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 800 mm |
| Højdeenheder | 42 HE |
| Højdeenheder | 42 HE |
| Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil | 147 mm / 105 mm |
| Niveauafstand (i leveringstilstand) | 545 mm |
| Design doors | Ventileret |
| Udførelse, 19"-niveau(er) | Montageramme, 482,6 mm (19") |
| Belastningsevne | 15.000 N |
| Bemærk | Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation |
| Grundmateriale | Aluminium |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 88 kg |
| Bruttovægt | 92,6 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivelse | Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 800x2000x800 mm, 42 U, Aluminiums-stålpladelåge fortil, ventileret, stålpladelåge bagtil, ventileret, vertikalt delt, 180° Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, flerdelt, med side kabelindføring, Base åben, uden sidepaneler, To 482.6 mm (19")-montagerammerr, fortil og bagtil., Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, Afstandsstykker til hævnig af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005. |

Godkendelser.

| | |
|---------------|----------------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Certifikater. | Overflade |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |
